

安全警示

提示

为保证使用安全，避免对您或他人造成意外伤害，请务必遵守以下安全事项。不遵守安全警告内容可能导致事故发生。

注意

本产品考虑以下情况，禁止儿童使用，禁止老人对器具的使用，防止儿童误用的情况。

禁止的内容

- 本产品只用于家庭使用，禁止作为商业用途。
- 本产品工作时严禁超载运行或超负载使用。
- 本产品工作时，禁止移动产品或触碰正在运动中的部件，避免意外伤害。
- 禁止在倾斜的台面或不稳定的台面使用本产品。
- 禁止加入热的食物进行搅拌（不超过50℃）。
- 禁止将产品放置在靠近热源的地方，以免产品受辐射引起火灾和人身伤害。

强制的内容

- 在拆装或调试产品的任何部件前，请确保产品处于断电状态。
- 请勿拆卸本产品以外的附件和配件，以免引起火灾和人身伤害。
- 请勿在无人看管的情况下运行本产品。
- 请勿让儿童单独操作使用，确保不会将产品当成玩具，要放在儿童接触不到的地方。老年人或残障人士以及无使用经验的人应在监护和指导下使用本产品。
- 机身外部可用干布擦拭，请勿将机身放入水或其他液体中，也不能在水或其他液体下冲洗，以防触电或部件损坏。
- 刀片较锋利，清洗时请小心刀片，以免划伤。

可能造成伤害或财产损失的事项

- 使用产品后，请清洗干净与食物接触的部位，避免长时间不用残留物腐败及出异味。
- 若产品在运行过程中出现卡死现象，请立即关闭接触机座的电源，拔下电源插头，取下静音破壁杯，将卡死刀片的材料取出，待接触机座的电机冷却后方可继续使用。
- 产品使用后，请及时断电及清洗产品。
- 产品使用前，请确保台面清洁，及时清理油污。
- 本产品与其它厨房电器的最佳距离保持30厘米以上。

可能造成伤害或财产损失的事项

- 本产品工作时必须确保研磨干货不超过1分钟，操作中如发现杯体摇晃应立即保护，请等待约30秒钟，待其冷却后方可继续操作。

产品简介

部件名称

提示

- 请将零件图对照参考，具体以包装箱内实物为准。
- 静音破壁杯可拆装的机座有差异，说明书仅供参考，具体请以实物为准。
- 操作指南仅供参考，如需拆卸使用请参照机型之拆装图，操作时有问题，可咨询经销商，服务热线400-8899-315。

杯盖

静音破壁杯

可搭配机座

产品参数

产品型号	产品描述
MJ-BL12YMG	BL12YMG

使用说明

使用前注意事项

注意

- 启动产品前请放入食材，严禁空转！
- 静音破壁杯带有开盖安全保护，请注意杯盖安装到位才可启动机器。
- 静音破壁杯仅适用于家庭使用，严禁商用、工业、医疗、实验室、厨房、酒店、餐厅、商店、办公室等场所使用。本产品为家用产品，不具备商用、工业、医疗、实验室、厨房、酒店、餐厅、商店、办公室等场所使用。如有商用、工业、医疗、实验室、厨房、酒店、餐厅、商店、办公室等场所使用，请向经销商咨询。
- 静音破壁杯严禁长时间连续使用，严禁长时间连续使用。
- 刀片大颗食材时，请将食材切碎，食材直径不大于20mm大小为宜。
- 研磨前请确认食材是否干燥，研磨前请确认食材干燥。
- 研磨开始转速较大，请远离儿童使用，研磨时请勿用手触碰杯盖。
- 当研磨速度过快时，刀片可能会飞溅，请立时停机并取下静音破壁杯，切勿强行使用，以免造成伤害。
- 研磨时请勿超过1分钟，如果研磨未能以预期的速度进行，可以减少食材的颗粒度，再启动研磨。自主主要事项为食材颗粒，以免影响研磨效果。
- 每次研磨时间不得超过10分钟。
- 产品未冷却前请勿拆卸杯盖，以免烫伤或损坏。
- 研磨完成后，请小心杯盖，注意安全。

操作说明

注意

- 研磨时，如热饮功能处于启动状态无法使用，请使用个性化操作模式，选择“研磨”、“启动”、“启动”、“启动”、“启动”。
- 建议研磨速度为8档，低速时研磨会降低研磨效果。
- 在使用个性化操作模式研磨过程中，单击“启动/停止”键可以暂停或继续研磨，长按“启动/停止”键可以启动研磨。
- 只可高速：高速运行时，启动后将会自动启动运行，机器运行至设定时间后会自动停止，长按“启动/停止”键可以启动研磨，长按“启动/停止”键可以暂停研磨。

使用方法

- 将食材放入静音破壁杯（也可用杯盖量取适量的食材放入），盖上半盖并扣紧时扣旋紧。
- 将静音破壁杯放置于机座上，注意静音破壁杯凸凹处与主机凸凹处对应。
- 插上电源线，接通电源时，显示屏亮起，自定义速度后，轻触“启动/停止”键开始研磨。

注意

研磨时间不得超过一分钟。

控制面示意图

控制面分为智能快捷模式和个性化操作模式。研磨时如使用个性化操作模式请在待机状态下，选择“启动”功能。设置研磨速度，建议研磨速度为8档。完成速度设置后，轻触“启动/停止”键开始研磨，数码管显示实时档位和方向。研磨时间不得超过1分钟。

环保清单

产品中有害物质或元素名称及含量

部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	铜(Cu)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
杯盖组件	0	0	0	0	0	0

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

0表示有害物质在印刷件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X表示有害物质至少在印刷件的某一均质材料中的含量超过GB/T 26572规定的限量要求。

标记	变更日期	变更人	变更内容
说明书技术要求			
物料编码	1616400006027		
产品型号/客户型号	MJ-BL12YMG-101	公差	±2.0mm
客户名称	美的	成品尺寸	100x142mm
材质	<input checked="" type="checkbox"/> 80g双胶纸 <input type="checkbox"/> 128g铜版纸 <input type="checkbox"/> 其它：_____		
印刷颜色	<input type="checkbox"/> 单色 <input checked="" type="checkbox"/> 双色 <input type="checkbox"/> 四色(CMYK) <input type="checkbox"/> 四色(CMYK)+专色		
专色数量	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 (<input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个 <input type="checkbox"/> 4个)		
表面处理	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 光油 <input type="checkbox"/> 光胶 <input type="checkbox"/> 哑胶 <input type="checkbox"/> 其它：_____		
成形方式	<input type="checkbox"/> 单张 <input type="checkbox"/> 钉装 <input type="checkbox"/> 胶装 <input checked="" type="checkbox"/> 折页 (<input type="checkbox"/> 风琴折 <input type="checkbox"/> 包心折 <input checked="" type="checkbox"/> 其它：对折)		
其他要求	二维码、条码,供应商需印刷清楚并保证能扫描 印刷图文应清晰可见 切口不能切到印刷内容		

						80g双胶纸			美的生活电器事业部	
标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记		重量	比例	说明书
设计	任志梅	2019-07-19	标准化	黄乐卓	2019-07-19	B	重量	1:1		
校对	项世忠	2019-07-19								BL12YMG-101
审核	高居兴	2019-07-19								
工艺	曹奎	2019-07-19	审批	邱俊锋	2019-07-19	共 1 张		第 1 张		

BL12YMG-101

本文件含有美的集团的保密信息
禁止任何人未经授权以任何形式使用
包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发

绝密

<p>安全提示</p> <p>1. 请仔细阅读本说明书，并严格按照本说明书的要求进行操作。</p> <p>2. 请勿将本产品置于潮湿、高温、阳光直射等环境中。</p> <p>3. 请勿将本产品置于儿童可触及的地方。</p> <p>4. 请勿将本产品置于易燃物附近。</p> <p>5. 请勿将本产品置于热源附近。</p> <p>6. 请勿将本产品置于强磁场附近。</p> <p>7. 请勿将本产品置于强电场附近。</p> <p>8. 请勿将本产品置于强震动附近。</p> <p>9. 请勿将本产品置于强噪音附近。</p> <p>10. 请勿将本产品置于强辐射附近。</p>	<p>警告</p> <p>1. 请勿将本产品置于潮湿、高温、阳光直射等环境中。</p> <p>2. 请勿将本产品置于儿童可触及的地方。</p> <p>3. 请勿将本产品置于易燃物附近。</p> <p>4. 请勿将本产品置于热源附近。</p> <p>5. 请勿将本产品置于强磁场附近。</p> <p>6. 请勿将本产品置于强电场附近。</p> <p>7. 请勿将本产品置于强震动附近。</p> <p>8. 请勿将本产品置于强噪音附近。</p> <p>9. 请勿将本产品置于强辐射附近。</p>	<p>Aldea</p> <p>使用说明书</p> <p>TEL: 400-8899-315</p>	<p>Aldea</p> <p>使用说明书</p> <p>TEL: 400-8899-315</p>
<p>产品介绍</p> <p>本产品采用优质材料，具有耐高温、耐腐蚀、抗老化等特点。本产品适用于各种工业场合，具有广泛的应用范围。</p> <p>产品特点</p> <p>1. 耐高温：本产品可在高温环境下长期使用，不会发生变形、开裂等现象。</p> <p>2. 耐腐蚀：本产品具有优异的耐腐蚀性能，可抵抗各种酸、碱、盐溶液的侵蚀。</p> <p>3. 抗老化：本产品具有优异的抗老化性能，使用寿命长。</p>	<p>使用须知</p> <p>1. 使用前请仔细阅读本说明书，并严格按照本说明书的要求进行操作。</p> <p>2. 请勿将本产品置于潮湿、高温、阳光直射等环境中。</p> <p>3. 请勿将本产品置于儿童可触及的地方。</p> <p>4. 请勿将本产品置于易燃物附近。</p> <p>5. 请勿将本产品置于热源附近。</p> <p>6. 请勿将本产品置于强磁场附近。</p> <p>7. 请勿将本产品置于强电场附近。</p> <p>8. 请勿将本产品置于强震动附近。</p> <p>9. 请勿将本产品置于强噪音附近。</p> <p>10. 请勿将本产品置于强辐射附近。</p>	<p>规格参数</p> <p>1. 规格：100x120mm</p> <p>2. 重量：120g</p> <p>3. 厚度：1.2mm</p> <p>4. 颜色：白色</p> <p>5. 材质：80g双胶纸</p>	<p>包装清单</p> <p>1. 本产品 1 个</p> <p>2. 说明书 1 份</p> <p>3. 合格证 1 份</p> <p>4. 保修卡 1 份</p>

黄建斌 2019.11.1

商居关 2019.11.1

标记	变更日期	变更人	变更内容
----	------	-----	------

说明书技术要求			
物料编码	P0000001956598		
产品型号/客户型号	MJ-BL12YMG-101	公差	±2.0mm
客户名称	美的	成品尺寸	100x120mm
材质	<input checked="" type="checkbox"/> 80g双胶纸 <input type="checkbox"/> 120g铜版纸 <input type="checkbox"/> 其它:		
印刷颜色	<input type="checkbox"/> 单色 <input checked="" type="checkbox"/> 双色 <input type="checkbox"/> 四色(CMYK) <input type="checkbox"/> 四色(CMYK)+专色		
专色数量	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 (<input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个 <input type="checkbox"/> 4个)		
表面处理	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 光油 <input type="checkbox"/> 光胶 <input type="checkbox"/> 覆膜 <input type="checkbox"/> 其它:		
成形方式	<input type="checkbox"/> 单张 <input type="checkbox"/> 钉装 <input type="checkbox"/> 胶装 <input checked="" type="checkbox"/> 折页 (<input type="checkbox"/> 风琴折 <input type="checkbox"/> 包心折 <input type="checkbox"/> 其它: 对折)		
其他要求	二色码, 手持折页需带印刷痕迹并保证能扫描, 即按图文后, 高清晰, 切口不能切到印刷内容		

						80g双胶纸			美的生活电器事业部		
标记	外数	分区	更改文号	签名	年、月、日	说明书					
设计	任志梅	2019-07-19	标准化	黄乐卓	2019-07-19	阶段标记	重量	比例			
校对	项世忠	2019-07-19				B	重量	1:1			
审核	高耀兴	2019-07-19				共 1 张 第 1 张			BL12YMG-101		
工艺	曹荣	2019-07-19	审批	邱俊锋	2019-07-19						