

说明书

便携紫外线消毒棒



紫外线会对人的皮肤和眼睛造成伤害，
开启紫外线灯后请勿直接照射人的皮肤和眼睛。

保修卡

购买日期:	购买店铺:	
订单编号:	下单账号:	
日期:	故障描述	

售后服务

1. 用户从购买之日起一年内,如发生质量问题,本公司予以免费更换。使用中,人为因素导致的破损,拆解等问题,不属于质保范围。锂电池保修期为6个月。
2. 用户必须保存好此说明书中的质保卡作为质保凭证,可凭质保卡进行质保。

装箱单

- | |
|-----------------|
| 1. 便携紫外线消毒棒 |
| 2. USB充电线1根 |
| 3. 说明书(附质保卡) 1份 |

警告

禁止紫外线光线照射人、宠物 禁止儿童使用
使用时需与物品有足够近的距离
私自拆开产品将有触电等危险
请勿用水等液体清洗产品


注意事项

- 1: 在使用过程中,应保持紫外线灯表面的清洁,每周一用酒精纱布擦拭一次,发现灯管表面有灰尘、油污时,应随时擦拭。
- 2: 用紫外线消毒物品表面时,应使照射表面受到紫外线的直接照射,且应达到足够的照射剂量。

技术参数

杀菌灯:UV-C 253.7nm
辐照度: $\geq 300 \times 90\% \mu\text{W}/\text{cm}^2$
(5cm距离253.7波长)
照射范围: $< 20\text{cm} \times 15\text{cm}$ /在5cm垂直距离
功率: 3W
尺寸: 37.5x37.5x98mm高-展开141mm
电池: 600毫安时/聚合物锂电池
续航: 约45次/每次2分钟(约90分钟)
USB充电: 5V 1A

产品说明



- 1 触摸按键
- 2 工作指示灯
- 3 USB充电口
- 4 紫外线灯

参考灭菌时间

本产品每次照射的时间是:2分钟
以下为参考数据:
根据消毒技术规范,
杀灭一般细菌繁殖体时应达到 $10000\mu\text{W}\cdot\text{s}/\text{cm}^2$;
 $10000\mu\text{W}\cdot\text{s}/\text{cm}^2 \div 300\mu\text{W}/\text{cm}^2 \approx 33.33\text{秒}$
杀灭细菌芽孢时应达到 $100000\mu\text{W}\cdot\text{s}/\text{cm}^2$;
若照强度为 $300\mu\text{W}/\text{cm}^2$ 的紫外线,近距离照射物品表面,选择的辐照剂量是 $100000\mu\text{W}\cdot\text{s}/\text{cm}^2$;
 $100000\mu\text{W}\cdot\text{s}/\text{cm}^2 \div 300\mu\text{W}/\text{cm}^2 \approx 333.33\text{秒}$

开启紫外线消毒棒

- 1: 触摸开关长按开机,短按关机。
- 2: 工作时指示窗口绿灯亮,低电时,绿灯闪烁并关机。
- 3: 充电时红灯长亮,充满红灯灭。

充电说明

通过USB充电线插入本产品USB充电口即可充电,充电指示灯红色表示充电中,绿色表示充电完成,本产品具有快速充电功能

产品信息

产品名称: 便携紫外线消毒棒
产品信息(品牌、型号等)请查看产品包装。

产品简介

本产品为便携紫外线消毒棒,具有杀菌消毒功能,体积小,方便携带,多场景适用,产品由锂电池供电,充电方便。